




WXF422E

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Orange

Code RAL 2009

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 42,50 mm

Largeur 90 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Boîtier complet

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager ga / Module de bureau

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui