




WXF421V

Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Vert
Code RAL	6024
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	43,50 mm
Largeur	67,50 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm

Installation, montage

Montage sur	Goulotte d'installation
-------------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Oui
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Module de bureau	
------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui