Tehnički list proizvoda
WXF421V



WXF421V

Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, zelena

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Nazivna struja	16 A
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-10 - 35 °C
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Zelena
RAL kod	6024
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	43,50 mm
Širina	67,50 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	50 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	Zidni kanal
Povezivost	
Vrsta montaže	Uklopna montaža
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Francuska norma NF
Rotirani centralni umetak	Da
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Kapacitet	
Broj modula	3
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Funkcije	
Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne
Identifikacija	
Sa otiskom	Ne
Tekst	
Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Održivost	
Usklađeno sa RoHS	Da