



WXF423N

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	42,50 mm
Širina	135 mm
Broj jedinica	3
Montažna dubina ugradbenih kutija	50 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Zidni kanal
---------------	-------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža Montaža na kopčanje
---------------	--

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Francuska norma NF
Rotirani centralni umetak	Da
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

gallery	
---------	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da