



WXF423E

Prise de courant triple spéciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matières

Couleur

Orange

Code RAL

2009

Finition de la surface

Brillant

Matière

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

42,50 mm

Largeur

135 mm

Nombre d'unités

3

Profondeur des boîtes d'encastrement

50 mm

Installation, montage

Montage sur

Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Montage à clipser

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Norme française NF

Insert central incliné

Oui

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Capacité

Nombre de modules

6

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK07

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

No

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager ga / Module de bureau

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui