




WXF422R

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne 2x2P+E 16A 4M czerwony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3020
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	42,50 mm
Szerokość	90 mm
Liczba jednostek	2
Wbudowane puszkі podtynkowe	50 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Kanał elektroinstalacyjny
----------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Odpowiednie do

Mediaport	
-----------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak