




WXF422V

Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Groen
RAL-kleur	6024
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	42,50 mm
Breedte	90 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschild voor

Bureaumodule / Hager gallery	
------------------------------	--

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja