



ATH122009016B

Minicanal ATH PC-ABS de 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Dimensiones

Altura	13 mm
Anchura	24 mm
Longitud	2100 mm
Anchura de la tapa	12 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	1
---------------------------	---

Dimensiones

Sección transversal interior	240 - 240 mm²
------------------------------	---------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	1
---	---

Materiales

Material	PC-ABS sin halógenos
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Normas

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	15 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1-1
Número de particiones de conexión	0
Clip sujetacables incluido	No
Con película protectora	No

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

