



ATH122009016B

Moldura s/halog. ATH 12x20; compr. 2,10m

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                  |         |
|------------------|---------|
| Altura           | 13 mm   |
| Largura          | 24 mm   |
| Comprimento      | 2100 mm |
| Largura da tampa | 12 mm   |

##### Tampa, porta

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de tampas montáveis | 1 |
|----------------------------|---|

##### Dimensões

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Secção transversal interior | 240 - 240 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------------|

##### Capacidade

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 1 |
|------------------------------------------------------------------|---|

##### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | PC-ABS          |
| Tratamento | Sem tratamento  |
| Código RAL | 9016            |
| Cor        | Branco trânsito |

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP40 |

##### Normas

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | 15 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

##### Conetividade

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Acoplamento de calhas | Sem acoplamento |
|-----------------------|-----------------|

##### Equipamento

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Número de partições                | 0   |
| Número de compartimentos           | 1-1 |
| Número de partições conectáveis    | 0   |
| Clipe de fixação de cabos incluído | Não |
| Com película protetora             | Não |

##### Instalação, montagem

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Sim |
|--------------------|-----|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |

Imagens e esquemas

