



ATH122009016B



Minikanal ATH 13x24mm, halogenfri, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	13 mm
Bredd	24 mm
Längd	2100 mm
Inre area	240 - 240 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	1
---	---

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

