




KB163P

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

Arquitectura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 228 mm |
|----------|--------|

Tensión

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4000 V      |
| Tensión asignada de empleo en alterna          | 415 - 415 V |

Conexión

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Sección transversal de conductor rígido | 10 mm²                      |
| Tipo de conector/toma de corriente      | Barra de fase con horquilla |

Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 13 |
|-------------------|----|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |