



KB163P

**Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 13M, color marrón**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

63 A

**Arquitectura**

Número de polos

1

**Dimensiones**

Longitud

228 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uiimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

415 - 415 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido

10 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

**Capacidad**

Número de módulos

13

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí