



KB163P

Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 63 A

Architettura

Numero di poli 1

Serie

Lunghezza 228 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 415 - 415 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

Numero di moduli

Numero di moduli 13

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free Si

Conformità ROHS Si