




KB163P

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm² 13M powłoka brązowa

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 228 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 415 - 415 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem

Pojemność

Liczba modułów 13

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak