



KB163P

Шина гребінчаста коричнева 1P 10мм² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

Архітектура

| | |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

Розміри

| | |
|---------|--------|
| Довжина | 228 mm |
|---------|--------|

Напруга

| | |
|---|--------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp} | 4000 V |
|---|--------|

| | |
|---|-------------|
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 415 - 415 V |
|---|-------------|

Під'єднання

| | |
|---|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 10 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|---------------------|----------------------|
| Тип роз'єму/штекера | Фазна шина зі штирем |
|---------------------|----------------------|

Емність

| | |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 13 |
|-------------------|----|

Sustainability

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|