




WXF423T

Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	42,50 mm
Breedte	135 mm
Aantal eenheden	3
Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschied voor

Bureaumodule / Hager gallery	
------------------------------	--

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja