



HWX027H

### Bobina de cierre 100-130V AC/DC (CC)

#### Características técnicas

##### Potencia

Consumo de arranque	200 VA
Consumo en uso	5 VA

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Tensión

Tensión circuito de mando en AC	100 - 130 V
Tensión circuito de mando en DC	100 - 130 V
Tensión asignada de aislamiento $U_i$	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	2

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí