



KB163PG

### Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> marron 18M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Type de pôles	1P
---------------	----

##### Dimensions

Longueur	228 mm
----------	--------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	13
-------------------	----

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----