




KB163PG

Шина гребінчаста 1P 10мм² 18М (коричнева)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	228 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	13
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes