



47461606

S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq, antr mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático
---------------	--------------------------------------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Texto

Impressão	Com gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim