




KDN463BZ



Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	425 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	24
---------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----