



15771606

Bilanciere avvitabile con lente e serigrafia "O" Berker B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Con stampa "O"
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Custodia	Con tappo di copertura per il montaggio a vite
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x