



EPN410

Impulsrelais elektronisch 16 A, 1 maak, 230 V AC

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA
Nominale bedrijfsstroom bij AC1	16 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	1 maak
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 10 mm ²
Aantal contacten	1

Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomende stroom	5 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	280 VA
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	300 VA

Uitrusting

Aantal NO contacten	1
Aantal verbreekcontacten	0

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----