



WXP2222

### Plaque gallery 2 postes verticale 57mm placage bronze

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 2 |
| Nombre de modules | 4 |

##### Matières

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Couleur                | Bronze                             |
| Code RAL               | 3012                               |
| Finition de la surface | Mat                                |
| Matière                | Métal<br>Polycarbonate (PC)<br>PVC |
| Traitement             | Brossé                             |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 145 mm  |
| Largeur    | 92 mm   |
| Profondeur | 9,30 mm |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Installation, montage

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Position de montage/connexion | Vertical |
|-------------------------------|----------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|