Fiche technique du produit
WNE100B



WNE100B

Prise 2P+T Cubyko encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal IN	16 A

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC) Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Broche de contact de protection
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

Adapté à

cubyko

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui