



WXP2212

Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sloj bronze

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Bronzana
RAL kod	3012
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Polikarbonat (PC) Plastika
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----