



VS112TD

Щит з/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
-----------------	---

Кількість рядів щита	1
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Із замком	Ні
-----------	----

Має нейтральну клемну колодку	Так
-------------------------------	-----

Емність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	252 mm
--------	--------

Ширина	282 mm
--------	--------

Глибина	99 mm
---------	-------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Код RAL	9010
---------	------

Colour	Чистий білий
--------	--------------

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
-----------------------------------	-----

Має монтажну пластину	Ні
-----------------------	----

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
-----------------------------------	------

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
----------------	-----------------------------------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----