



VS112TJ1

Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 12M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
Broj redova	1
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	252 mm
Širina	282 mm
Dubina	99 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C