




WXP2206

Okvir, 6M, gallery, 57mm, sloj bronze

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 6 |

##### Materijali

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Boja            | Bronzana                               |
| RAL kod         | 3012                                   |
| Obrada površine | Mat                                    |
| Materijal       | Metal<br>Polikarbonat (PC)<br>Plastika |
| Obrada          | Brušeno                                |

##### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 88 mm   |
| Širina | 206 mm  |
| Dubina | 9,30 mm |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
|-----------------------------|------------------------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|