



WXP2205

Okvir, 5M, gallery, 71mm, sloj bronze

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	5

##### Materijali

Boja	Bronzana
RAL kod	3012
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Polikarbonat (PC) Plastika
Obrada	Brušeno

##### Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----