




KB163N

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color azul

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	228 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	415 - 415 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²
Tipo de conector/toma de corriente	Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos	13
-------------------	----

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí