




KB163N

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color azul

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	228 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
--	--------

Tensión asignada de empleo en alterna	415 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²
---	--------------------

Tipo de conector/enchufe	Barra de fase con horquilla
--------------------------	-----------------------------

Capacidad

Número de módulos	13
-------------------	----

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----