




KB163N

Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Serie

Lunghezza	228 mm
-----------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
--	--------

Tensione nominale d'impiego CA	415 - 415 V
--------------------------------	-------------

Connezzione

Sezione conduttore rigido	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Tipo di connettore	Sbarra di fase con pin
--------------------	------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	13
------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----