



KB163N

**Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale

63 A

**Architettura**

Numero di poli

1

**Serie**

Lunghezza

228 mm

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp

4000 V

Tensione nominale d'impiego CA

415 - 415 V

**Connessione**

Sezione conduttore rigido

10 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore

Sbarra di fase con pin

**Numero di moduli**

Numero di moduli

13

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si