




KB163N

Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Dimenzije

Dužina	228 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4000 V
---	--------

Nazivni radni napon U _e	415 - 415 V
------------------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze
--------------------------	--------------

Kapacitet

Broj modula	13
-------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----