



KB163N

Шина гребінчаста синя 1P 10мм² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	228 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
--	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

Ємність

Кількість модулів	13
-------------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----