



VS112PJ1

Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 12M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 12

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 252 mm

Širina 282 mm

Dubina 99 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Vrsta zaključavanja Uklopna brava

Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da