




KB163NG

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Dimensions

Longueur	228 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules	13
-------------------	----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui