



KB163NG

Шина гребінчаста 1P 10мм² 18M (синя)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 1

Розміри

Довжина 228 mm

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Номінальна робоча напруга змінного струму 415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm²

Тип роз'єму/штекера Фазна шина зі штирем

Емність

Кількість модулів 13

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так