




KB163NG

Шина гребінчаста 1P 10mm² 18M (синя)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	228 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	13
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----