



41636086



**Presa SCHUKO con mors. alza vite, coperchio, serratura, Q.1, antracite matt**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 - 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato  
Verniciato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 53 mm

Profondità 71 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Si

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in  
posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Testo**

Stampa Senza stampa

Custodia Piastra centrale

---

**Testo**

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----