



TXA023



KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Vybavení

Počet kanálů	2
Přechod na letní/zimní čas	Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Funkce

Záložní baterie	43830 h
Rezerva chodu v letech	5 y

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Texty

Funkce	Kompatibilní s DCF prostřednictvím rádiové antény Funkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas
--------	--

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	97 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----