



TXA022



KNX digitale schakelklok, 2-kanaals

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nea
-----------------------	-----

Uitrusting

Aantal kanalen	2
----------------	---

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Uitrusting

Omschakeling zomer/wintertijd	Ja
-------------------------------	----

Funcies

reservevermogen	43830 h
Vermogensreserve (jaren)	5 y

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Teksten

Functie	Funcies, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd
---------	---

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	97 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----