



TXA022



### KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové, easy

#### Technické vlastnosti

##### Nastavení

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

##### Napětí

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V |
|------------------------------|-----------|

##### Konektivita

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Se sběrnicevým systémem KNX RF | Ne |
|--------------------------------|----|

##### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Počet kanálů               | 2   |
| Přechod na letní/zimní čas | Ano |

##### Rozsah dodávky

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | Ano |
|---------------------------|-----|

##### Funkce

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Záložní baterie        | 43830 h |
| Rezerva chodu v letech | 5 y     |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5 - +45 °C |
|------------------|-------------|

##### Materiál

|       |             |
|-------|-------------|
| Barva | Světle šedá |
|-------|-------------|

##### Texty

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce | Funkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 85 mm |
| Šířka   | 36 mm |
| Hloubka | 97 mm |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|