




47231404

## S.1/B.x - tom. Schuko obturad., alum mt

### Características técnicas

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiais

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Cor        | Alumínio                      |
| Código RAL | 9006                          |
| Acabamento | Mate                          |
| Material   | Termoplástico                 |
| Tratamento | Sem tratamento<br>Envernizado |

#### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Número de unidades                               | 1     |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm |

#### Conexão

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de encaixe |
|------------------------|---------------------|

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conetividade

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe                          |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |

#### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Texto</b>            |                                 |
| Tampa                   | Placa de cobertura central      |
| Proteção                | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação         | Com terminais de encaixe        |
| <b>Adequado para</b>    |                                 |
| S.x/B.x                 |                                 |
| <b>Sustentabilidade</b> |                                 |
| Conformidade RoHs       | Sim                             |