



16417114

Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	1

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
TL-lampen in duoschakeling	1500 W

Materiaal

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof RVS
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	58,60 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	1-polig
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja
