



16417114

## K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, inox

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

#### Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

#### Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

#### Materiais

Cor	Aço inoxidável
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico Aço inoxidável
Tratamento	Envernizado
Transparente	Não

#### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	58,60 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

#### Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Controlos e indicadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

#### Texto

Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

#### Adequado para

K.x

---

**Sustentabilidade**

---

Conformidade RoHs

Sim