



16417114

Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, nehrđajući čelik, lak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Hotelska kartica
Broj polova	1

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	1500 W
Fluorescentne svjetiljke u duo krugu	1500 W

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika Nehrdajući čelik
Obrada	Lakirano
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	58,60 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
----------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 50 °C
-------------------	------------

Tekst

Otisak	Sa natpisom "Hotelcard"
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za osvjetljenje
Promjena načina rada	1-polni
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da