



16417114

## Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Κ.5 INOX

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Ρεύμα διακοπής          | 10 A |
| Ρεύμα στιγμιαίας επαφής | 10 A |

#### Τάση

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 230 V |
|-----------------|-------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Αρχιτεκτονική

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | κάρτα ξενοδοχείου |
| Αριθμός πόλων                | 1                 |

#### Ισχύς

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου | 1500 W |
| Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα        | 1500 W |

#### Υλικά

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Χρώμα                | Ανοξείδωτο ατσάλι                        |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                                      |
| Υλικό                | Μέταλλο<br>Πλαστικό<br>Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μεταχείριση          | Βερνίκι                                  |
| Διάφανο              | Όχι                                      |

#### Διαστάσεις

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ύψος                                 | 71 mm    |
| Πλάτος                               | 71 mm    |
| Βάθος                                | 58,60 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 32 mm    |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm    |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Με επαφή σήματος ανάδρασης | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 50 °C |
|-------------------------|------------|

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Κείμενο

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Σήμανση             | Με επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου) |
| Τρόπος εγκατάστασης | Με νύχια στήριξης                            |
| Φωτισμός            | Για φωτισμό                                  |
| Λειτουργία διακόπτη | Μονοπολικό                                   |
| Είδος σύνδεσης      | Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης              |

#### Κατάλληλο για

|            |
|------------|
| Berker K.x |
|------------|

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι