



16417114

Релейний вимикач з накладкою для готельної картки, 230В/6А, сталевий лак, К.5

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

Напруга

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Картка готелю
Кількість полюсів	1

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1500 W
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі	1500 W

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик Нержавіюча сталь
Обробка	Покриті лаком
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	58,60 mm
Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

З контактом зворотного зв'язку	Ні
--------------------------------	----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Умови використання

Робоча температура	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Тексти

Відбиток	З написом "Готельна картка"
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикачання	1-полюсний
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клеммами

Сумісний із

К.х

Sustainability

Відповідність RoHS

Так